

Garant**GARANT Master Mute borrarstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A40X STFCCR/L16
Skruvsats förvändskär	269028 50
Inställningsvinkel κ	90 grad
Serie	Master Mute
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Mittförskjutning L_3	27 mm
totallängd L	345 mm
icke monterbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Svängning	dämpad

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång