

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skruvsats förvändskär	269028 50
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
ISO-kod hållare	A32X STFCL/L16
total längd L	277 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	40 mm
Utkragningslängd $L_1$	160 mm
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
icke monterbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång