

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TC.. 1102..
Utkragningslängd L_1	100 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats för vändskär	269028 47
ISO-kod hållare	A20X STFCL/L11
total längd L	177 mm
Serie	Master Mute
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
icke monterbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång