

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	125 mm
Skruvsats förvändskär	269028 47
Inställningsvinkel κ	90 grad
Passande vändskär	TC.. 1102..
Mittförskjutning L_3	17 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
ISO-kod hållare	A25X STFCL/L11
Serie	Master Mute
totallängd L	222 mm
icke monterbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång