

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
32/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

totallängd L	277 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 50
Skaftdiameter D _s	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L ₃	22 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
Inställningsvinkel κ	93 grad
Utkragningslängd L ₁	160 mm
ISO-kod hållare	A32X SDUCR/L11
icke monterbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång