

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
40/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269028 50
ISO-kod hållare	A40X SDUCR/L11
totallängd L	343 mm
Utkragningslängd L ₁	200 mm
Mittförskjutning L ₃	27 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Serie	Master Mute
Skaftdiameter D _s	40 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	50 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
icke monterbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång