

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	125 mm
totallängd $L$	222 mm
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod hållare	A25X SDUCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Skruvsats förvändskär	269028 50
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
icke monterbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång