

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	100 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
ISO-kod hållare	A20X SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
totallängd L	177 mm
Serie	Master Mute
Skruvsats för vändskär	269028 50
icke monterbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång