

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	93 grad
Serie	Master Mute
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	120 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 38
ISO-kod hållare	A12X SDUCR/L07
Utkragningslängd L_1	60 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
icke monterbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång