

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	177 mm
ISO-kod hållare	A20X SCLCR/L09
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Serie	Master Mute
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Skruvsats förvändskär	269028 50
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
icke monterbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång