

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	6 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	8,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 38
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod hållare	A12X SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ	95 grad
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	16 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	60 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
totallängd L	120 mm
icke monterbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång