

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 47
Vändskärsstorlek	11 mm
Utkragningslängd L_1	100 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
totallängd L	177 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
ISO-kod hållare	A20X STFCL/L11
Serie	Master Mute
icke monterbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång