

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
16/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

totallängd L	151 mm
Serie	Master Mute
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Utkragningslängd L ₁	80 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
ISO-kod hållare	A16X SCLCR/L06
Passande vändskär	CC.. 0602..
Skaftdiameter D _s	16 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skruvsats förvändskär	269028 38
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	20 mm
icke monterbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång