

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
32/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	160 mm
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
totallängd L	277 mm
Serie	Master Mute
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skruvsats för vändskär	269028 50
ISO-kod hållare	A30X SCLCR/L09
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	40 mm
icke monterbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång