

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Mittförskjutning L_3	17 mm
ISO-kod hållare	A25X SCLCR/L09
Skruvsats för vändskär	269028 50
Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	222 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Utkragningslängd L_1	125 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
icke monterbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång