

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
40/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Mittförskjutning L_3	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
ISO-kod hållare	A40X SCLCR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 50
Utkragningslängd L_1	200 mm
totallängd L	343 mm
icke monterbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång