

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232250 48
GTIN	4045197589088
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 231,8 mm

Skaftdiameter D_s : 40 mm

Skaftlängd L_s : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	231,8 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Skaftlängd L_s	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20

232990 TX20

Momentskrivdragare med skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600