

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 8×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232265 13
GTIN	4045197592620
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 114,3 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
Spännskruvar	232990 TX8
Effektiv längd L_1	114,3 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8