

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 3×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232258 36
GTIN	4045197658463
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c: 36 - 47 mmEffektiv längd L₁: 120,6 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Diameterområde D _c	36 - 47 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd L ₁	120,6 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600