

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 8xD, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232265 18
GTIN	4045197592637
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 273,1 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX9
Effektiv längd L_1	273,1 mm
Diameterområde D_c	18 - 24 mm
morsekona MK storlek	3
Antal skär Z	2
Utförande	8xD
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9