

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 3×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232258 48
GTIN	4045197658470
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D<sub>c</sub>: 48 - 65 mmEffektiv längd L<sub>1</sub>: 130,1 mm

morsekona MK storlek: 5

Spännskruvar: 232990 TX20

**Teknisk beskrivning**

Diameterområde D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	130,1 mm
Spännskruvar	232990 TX20
morsekona MK storlek	5
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600