

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 8xD, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232265 25
GTIN	4045197592644
Artikelklass	22G

**Beskrivning****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena  $f$  med 5 % och  $v_c$ -värdena med 10 %.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 25 - 35 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 289 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX15
Diameterområde $D_c$	25 - 35 mm
Effektiv längd $L_1$	289 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	8xD
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

**Tillbehör**

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600