

**HOLEX****Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232255 13
GTIN	4045197592507
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**OBS!:**

Sänk matningsvärdena  $f$  med 5 % och  $v_c$ -värdena med 10 %.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 114,3 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 20 mm

Skaftlängd  $L_s$ : 50 mm

Spännskruvar: 232990 TX8

**Teknisk beskrivning**

Diameterområde $D_c$	13 - 17,5 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Spännskruvar	232990 TX8
Effektiv längd $L_1$	114,3 mm
Skaftlängd $L_s$	50 mm
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8