



## Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Artikelklass	28R

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggpar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktöget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

### Teknisk beskrivning

Utkragningslängd $L_1$	25 mm
Ø $D_3$	5 mm
Passande vändskär	XD..
Vändskärsstorlek	06
Skär-Ø $D_c$	16 mm
total längd $L_{tot}$	188 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Vändskärsskruv	229915 (T7; 0,8 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,9 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	21 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	2,73 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	4,2 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	10 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229915
------------	--------