

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232245 36
GTIN	4045197658401
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**Med raka spår.****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 36 - 47 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 120,7 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 40 mm

Skaftlängd  $L_s$ : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde $D_c$	36 - 47 mm
Effektiv längd $L_1$	120,7 mm
Skaftlängd $L_s$	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600