

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	222818 GG
GTIN	4960664671175
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	0,06 – 0,25 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEU 1205 ANER-GL
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		