KYOCERA

Fräs-vändskär BDMT 070304 ER-JS, för hörnfräsar, PR1535

Beställningsdata

Ordernummer	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Artikelklass	25A

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,3×D. Exakt 90° upp till a_p = 4 mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,05 – 0,08 mm
Hörnradie	0,4 mm
Typ	INOX
Sort	PR1535
ISO-kod vändskär	BDMT 070304 ER-JS
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		