

Mitutoyo

Digitalt mätur, Mätområde: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	434622 50
GTIN	4946368840666
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Stor digital display med extra analog display. Lämplig för kontinuerliga mätningar tack vare nätdriften. Mätinsats med hårdmetallkula, gänga M2,5 x 0,45.

Fördel:

- **Dubbelriktat Digimatic S1-gränssnitt.**
- **Röd/grön LCD-bakgrundsbelysning för visuell GO/±NG-toleransutvärdering.**
- **Analog balkdisplay.**
- **MAX/MIN-OMRÅDE (runout värde) med frekvensen 500 scannningar per sekund.**
- **Extern strömförsörjning via AC-nätdel.**
- **Hög noggrannhet.**

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas borta, dessutom inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel nr 497661, AC-nätdel DC 6V/2A (CEE-version Tyskland), lyftarm.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	≤ 2,3 N
Höljes-Ø	59 mm
mätområde	50,8 mm
IP-skyddsklass	IP 30
valbar avläsning	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Strömbrytare	ja
märkspänning	5,9 V
Djup	49,1 mm
Längd	247,8 mm
Märkström	2 A
inspänningsskaftets längd	19,5 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	Verkstadsnorm
sifferhöjd	11 mm
display med bakgrundsbelysning.	ja
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm	023000 50
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

Tillbehör

ADAPTER

497661 ADAPTER