

Mitutoyo**Digitalt Absolut-mätur Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434461 50
GTIN	4946368850320
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Multifunktionellt standardmätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.

- **Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).**
- **Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.**
- **Enkel beräkning och identifiering av toppvärden är möjlig.**
- **Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.**
- **GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivna
Husets tjocklek	44,2 mm

valbar avläsning	0,0005 mm
Batterityp	Knappcell
mätområde	0 - 50 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	≤ 2,3 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Höljes-Ø	59 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
sifferhöjd	11 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm	023000 50
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100