

Mitutoyo**Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	445136 300
GTIN	4946368859248
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

ABSOLUTE mätsticka, ingen ny referenspunktsinställning efter omstart och obegränsad korshastighet. Stor och god manövrerbar handratt. Hårdmetallbelagda ritsnål och Digimatic-utdata. Stor LCD-display (sifferhöjd 12 mm) för enkel, felfri avläsning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560, storlek 357, 1 hårdmetallbelagd ritsnål nr 443510, storlek 300.

Specialtillbehör:

Hållare nr 445180, datakabel nr 497080.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätspelartvärnsnitt	35×12 mm
fotplattans längd	149 mm
fotplattans bredd	100 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357

felgräns	0,03 mm
ritshöjd	300 mm
avläsning	0,01 mm
batterilivslängd cirka	20000 h
Antal ingående batterier	1
Norm	Verkstadsnorm
sifferhöjd	12 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm	024630 300
DAkks-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 300 mm	024640 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 300 mm	443510 300