

**Mitutoyo****Digitalt Absolut-mätur Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 12,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Artikelklass	44A

## Beskrivning

### Utförande:

Multifunktionellt standardmätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.

- **Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).**
- **Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.**
- **Enkel beräkning och identifiering av toppvärden är möjlig.**
- **Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.**
- **GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.**

### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 2032.

### Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

## Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

valbar avläsning	0,0005 mm
mätområde	0 - 12,5 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	≤ 1,5 N
Husets tjocklek	38,1 mm
Batterityp	Knappcell
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Höljes-Ø	59 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
sifferhöjd	11 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

## Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5