

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232255 18
GTIN	4045197592514
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 269,9 mm

Skaftdiameter D_s : 25 mm

Skaftlängd L_s : 56 mm

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	269,9 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Diameterområde D_c	18 - 24 mm
Spännskruvar	232990 TX9
Skaftlängd L_s	56 mm
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9