

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 8×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232265 36
GTIN	4045197592651
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

För hål upp till noggrannhet IT10. **Med raka spår.**

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	349,3 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D_c	36 - 47 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600