



Handgängtappsats, obelagd, M: M10



Beställningsdata

Ordernummer	130250 M10
GTIN	4067263021957
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D_s : 7 mm

Skaftfyrkant \square : 5,5 mm

Kärnhåls- \emptyset : 8,5 mm

Teknisk beskrivning

gänga	M10
Skaftdiameter D_s	7 mm
Kärnhåls- \emptyset	8,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
Gäng- \emptyset	10 mm

Skärmaterial	HSS
totallängd L	70 mm
Gängdjup	20 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M
Norm	DIN 352
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	begränsat lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	begränsat lämplig