



Handgängtappsats, obelagd, M: M12



Beställningsdata

Ordernummer	130250 M12
GTIN	4067263021964
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,75 mm

totallängd L: 75 mm

Skaftdiameter D_s: 9 mm

Skaftfyrkant □: 7 mm

Kärnhåls-Ø: 10,2 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,75 mm
gänga	M12
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M
Norm	DIN 352

Skaftdiameter D_s	9 mm
Skaftfyrkant \square	7 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng- \emptyset	12 mm
Gängdjup	24 mm
Kärnhåls- \emptyset	10,2 mm
totallängd L	75 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	begränsat lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	begränsat lämplig