



Handgängtappsats, obelagd, M: M14



Beställningsdata

Ordernummer	130250 M14
GTIN	4067263021971
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s: 11 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	28 mm
Norm	DIN 352
Skaftfyrkant □	9 mm

totallängd L	80 mm
Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	12 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	14 mm
gänga	M14
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	begränsat lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	begränsat lämplig