



## Handgängtappsats, obelagd, M: M20



### Beställningsdata

Ordernummer	130250 M20
GTIN	4067263036302
Artikelklass	12G

### Beskrivning

#### Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	M
gänga	M 20
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Gäng-Ø	20 mm
totallängd L	95 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 352
Gängstigning	2,5 mm
Skaftfyrkant □	12 mm

Gängdjup	40 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

