



Handgängtappsats, obelagd, M: M4



Beställningsdata

Ordernummer	130250 M4
GTIN	4067263021919
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 352
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Skافتfyrkant □	3,4 mm
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	8 mm
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Gängtyp	M
Toleransklass	ISO 2 6H
gänga	M4
totallängd L	45 mm
Gängstigning	0,7 mm
Gäng-Ø	4 mm

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

