



## Handgängtappsats, obelagd, M: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	130250 M8
GTIN	4067263021940
Artikelklass	12G

### Beskrivning

#### Utförande:

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och färdigtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 6 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 4,9 mm

Kärnhåls- $\emptyset$ : 6,8 mm

### Teknisk beskrivning

Gäng- $\emptyset$	8 mm
Gängdjup	16 mm
Norm	DIN 352
Kärnhåls- $\emptyset$	6,8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Skaftfyrkant $\square$	4,9 mm

Gängtyp	M
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	63 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
gänga	M8
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

GG(G)	begränsat lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	begränsat lämplig