



Handgängtappsats, obelagd, MF: 20X1,5



Beställningsdata

Ordernummer	130500 20X1,5
GTIN	4067263036418
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 2 delar, **bestående av för- och färdigtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant □	12 mm
Kärnhåls-Ø	18,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	16 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängtyp	MF
Gängdjup	40 mm
Gäng-Ø	20 mm
totallängd L	80 mm
gänga	M20×1,5

Norm	DIN 2181
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

