



## Handgängtappsats, obelagd, G: G1



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130660 G1     |
| GTIN         | 4067263036470 |
| Artikelklass | 12G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sats i 2 delar, **bestående av för- och färdigtapp.**

#### Användningsdata:

**För cylindrisk Whitworth-rörgänga** DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

### Teknisk beskrivning

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| gänga                        | G1       |
| Kärnhåls-Ø                   | 30,75 mm |
| Skärmaterial                 | HSS      |
| Gäng-Ø                       | 33,25 mm |
| Gängstigning                 | 2,309 mm |
| Varvper tum                  | 11       |
| totallängd L                 | 100 mm   |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 25 mm    |
| Skaftfyrkant □               | 20 mm    |
| Gängdjup                     | 66,5 mm  |
| Beläggning                   | obelagd  |
| Gängtyp                      | G        |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Flankvinkel           | 55 grad                          |
| Norm                  | DIN 5157                         |
| Skärfasform           | D                                |
| Skärfasform           | C                                |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9         |
| Invändig              | nej                              |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål       |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning          | Höger                            |
| Typ av gängverktyg    | Handgängtappar                   |
| Färgring              | Utan                             |
| Produktslag           | Gängtappar                       |

## Användardata

|                              | Lämplighet        | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast             | begränsat lämplig |                |         |
| Alu (kortspånig)             | begränsat lämplig |                |         |
| Alu > 10% Si                 | begränsat lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           |                |         |
| GG(G)                        | begränsat lämplig |                |         |
| Uni                          | lämplig           |                |         |
| Olja                         | lämplig           |                |         |
| torrt                        | begränsat lämplig |                |         |