



Handgängtappsats, obelagd, G: G1/4



Beställningsdata

Ordernummer	130660 G1/4
GTIN	4067263036432
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 2 delar, **bestående av för- och färdigtapp.**

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	11 mm
Gäng-Ø	13,16 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Skärmaterial	HSS
Kärnhåls-Ø	11,8 mm
Varvper tum	19
Gängstigning	1,337 mm
Gängdjup	26,32 mm
gänga	G1/4
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G

Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig		
Alu > 10% Si	begränsat lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		