

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232245 48
GTIN	4045197658418
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 130,2 mm

Skaftdiameter D_s : 40 mm

Skaftlängd L_s : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	40 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Effektiv längd L_1	130,2 mm
Skaftlängd L_s	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600