

Garant**Mikrosvängjärn med libell, Typ: M1-M3****Beställningsdata**

Ordernummer	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsjärn för exakt axiell styrning också vid mycket små gängdimensioner.

- **Precisionseroderade härdade stålspännbackar.**
- **Lättutförande av 3D-tryckt plast.**
- **Förcentrering av gängtappen med hjälp av en inbyggd hållarmagnet.**
- **Enkel fastspänning av gängtappar med bajonettlås.**

Användningsdata:

För exakt lodrät styrning, särskilt vid små gängtappar M1– M3. Kan också användas för direkt infästning i hållare nr 149310 25 x 9.

OBS!:

Avtagbar rund libell med magnetfixering.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	25 mm
Gripvidd fyrkant upp till	1,6 - 2,7 mm
Produktslag	Gängkloppor