

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 5×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232260 13
GTIN	4045197592569
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 63,5 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	63,5 mm
Spännskruvar	232990 TX8
Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3