

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 8xD, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232265 48
GTIN	4045197592668
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

För hål upp till noggrannhet IT10. **Med raka spår.**

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Sänk matningsvärdena  $f$  med 5 % och  $v_c$ -värdena med 10 %.

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde $D_c$	48 - 65 mm
Effektiv längd $L_1$	422,3 mm
morsekona MK storlek	5
Antal skär Z	2
Utförande	8xD
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

**Tillbehör**

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600