

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232255 25
GTIN	4045197592521
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mm

Effektiv längd L_1 : 288,9 mm

Skaftdiameter D_s : 32 mm

Skaftlängd L_s : 60 mm

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	32 mm
Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Effektiv längd L_1	288,9 mm
Spännskruvar	232990 TX15
Skaftlängd L_s	60 mm
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600