

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
totallängd L	120 mm
ISO-kod hållare	A12X STFCCR/L11
Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skrivsats förvändskär	269028 38
Serie	Master Mute
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsstorlek	11 mm
icke monterbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång