

Garant**GARANT Master Mute borrarstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Utkragningslängd L_1	80 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Mittförskjutning L_3	11 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	A16X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Skaftdiameter D_s	16 mm
Skrivsats förvändskär	269028 38
Inställningsvinkel κ	90 grad
icke monterbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång