

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 38
Skaftdiameter D_s	16 mm
Utkragningslängd L_1	80 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Serie	Master Mute
ISO-kod hållare	A16X STFCL/L11
icke monterbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång